

가 (4)

2.1.2 , , 가

(taffeta)

(print) 가 , (blouse) 가 , , 가
3가 가 < 2>, < 3>, < 4> .

< 2> () 가 가

	#		가	20						
			가							
	가				/2.54cm		가 /2.5cm			
×	×									
$122 \times 98 \frac{1}{4}$	$115 \frac{1}{2} \times 95 \frac{1}{2}$	70D	70D	108	95	114	97	3.1		
가					m/min			가		
							()	()		
1					25		79	160		
2								40	:	
									40s/3	
3					50		40	50		
4					75		26	35		

5					50~60	75		52	65 (2)	
6			SS (99%) SP Conc K	2%owf 1%owf 5g/l, 0.2g/l	50~60 70~98			156	240 (6)	
7					50~60	75		52	65 (2)	
8						75		52	65 (2)	
9			RP (48%)	0.5%owf 1%owf	70~98	75		156	240 (6)	
10						75		52	65 (2)	
11					110	20		98	110	2
12					160~180	25		79	90	
13						25		79	160	
14						25		79	120	
15		(cm) (m)							50	

< 3>

가

	#	가	20						
		가							
	가			/2.54cm		가 /2.5cm			
×	×								

$122 \times 98 \frac{1}{4}$		$115 \frac{1}{2} \times 95 \frac{1}{2}$	70D	70D	108	95	114		97		3.1	
가						m/min			가			
1						25		() 79	() 160			
2									40	:		40s/3
3						50		40	50			
4						75		26	35			
5					50~60	75		52	65			
6			Z (90%)	3g/l 2g/l	80	75		156	240			
7					50~60	75		52	65			
8			SP conc SS K	5g/l 2g/l 1g/l	70~98	75		156	240			.
9					50~60	75		52	65			
10						75		52	65			
11			RP (48%)	1%owf 1%owf		75		156	240			
12						75		52	65			
13					110	20		98	110	2		
14					160~180	25		79	90			
15						25		79	160			
16						25		79	120			
16		(cm) (m)							50			

< 4>

가 가

		#		가	20						
				가	(green)						
		가				/2.54cm		가 /2.5cm			
×	×										
$122 \times 98 \frac{1}{4}$		$115 \frac{1}{2} \times 95 \frac{1}{2}$		70D	70D	108	95	114	97	3.1	
가						m/min			가		
1						25		() 79	() 160		
2										:	
										40s/3	
3						50		40	50		
4						75		26	35		
5					50~60	75		52	65		
6			SS (99%) P Conc K	2%owf 1%owf 5g/l 0.2g/l	70~80	75		156	240		
7					50~60	75		52	65		
8						75		52	65		
9			Neutral Yellow RX(Geigy) Acilan direct Blue A(Bayer) (48%)	2%owf 0.8% owf 3%wf	60~80	75		156	240		
10						75		52	65		

11					110	20			110	2
12					160~180	25			90	
13						25			160	
14						25			90	
15		(cm) (m)							50	

3가 가 .



가 가 가

1)

가 가 가 ,
가 .
.
-
.
25m/

- 600~1,800Lux
- 75~100cm × 60~65°
- 40w × 2

30m/

-
- , 6000~1,800Lux
- 45 ± 5°
- 가 .
- , 가 (, , ,)
- , , ,
- (lot) .

- 가 .
- (over lock) , 가
- .
- . 가
- 가 .
- 40s/3 . ,
- , .
- , . 가
- 가 . 가 , 가
- . 10m

2) ,

, ,

,

,

.

가

,

,

.

.

,

,

,

,

, 3

, 4

가 .

.

가 .

가,

가

.

가 ,

(open-soaper)

. 가

가

.

,

(tension bar bend

bar)

가

가 (guide roller)

,

.

가 . ,
가 .
가 , , ,
가 .
가 .
가 . ,
가 .
가 ((titan jhgger)),
가 . 가
가, 가 가
가 .
1~5g/l (,
가) 가 pH 3.5~4.0 .
80 30~60 .
가 ,
가 2~3g/l, 80 30
가 .
가 ,
가 .

, () 가

.

,

,

.

.

.